



ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tread hardness     | souple |
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm  |

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Elastech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg   |
| Conducteur d'électricité        | yes      |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 320 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 80 °C    |
| Poids                           | 0.65 kg  |

## Product Drawings

XLP125x40-Ø8,3 NL45

