



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 제품명            | Zeta                 |
| 하우징 유형         | 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비      |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 kg               |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 kg               |
| 전기 전도성         | 아니요                  |
| 스테인리스          | 아니요                  |
| 정지 중 하중용량      | 1600 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C               |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C                |
| 총높이            | 240 mm               |
| 전체 너비          | 96 mm                |
| 전체 체중          | 3.67 kg              |

## 하우징

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 주택 자재   | 강판, 매우 무거움            |
| Fork 외형 | 다양한 강화                |
| 스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2 개 |
| 색상      | 파란색 부동태화              |
| 오프셋     | 55 mm                 |
| 회전 반경   | 155 mm                |
| 회전 간섭   | 310 mm                |
| 돔 직경    | 96 mm                 |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 알루미늄            |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조       |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링        |
| 차축         | 너트로 고정          |
| 휠 색상       | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음        |
| 직경         | 200 mm          |
| 트레드 폭      | 50 mm           |
| 차체 너비      | 50 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A      |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D      |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 137 mm    |
| 플레이트 너비        | 105 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 75 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

