

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Pasūtījuma numurs 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	88 mm
Kopējais platums	65 mm
Kopējais svars	0,295 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	10 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	106 mm
Grozāms savienojums	212 mm
Kupola diametrs	45 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	11 mm

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Pasūtījuma numurs 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

