

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Pasūtījuma numurs 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Lumina |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
| Krāvesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Statiskā krāvesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 88 mm |
| Kopējais platums | 65 mm |
| Kopējais svars | 0,295 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 10 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---|
| Materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu |
| Grozāmais gūltnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Balts alumīnijs (RAL9006) |
| Ofsets | 30 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 106 mm |
| Grozāms savienojums | 212 mm |
| Kupola diametrs | 45 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Pasūtījuma numurs 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

