

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

订单号 00800999

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	6000 kg
6 公里/小时的载重	4000 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	9000 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	415 mm
总宽度	272 mm
总重量	66.91 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	80 mm
旋转半径	248 mm
转向干涉	496 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	250 mm

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	270 mm
上板宽	250 mm
上板孔长度（最大）	210 mm
上板孔宽度（最大）	230 mm
上板孔直径	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

订单号 00800999

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

