ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699

Numéro de commande 00820687

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699

Numéro de commande 00829687

Dessins du produit



ELASTECH

IEP 125x50-Ø25-H60

EAN 4031582319699

Numéro de commande 108829687

