ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1680 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1400 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	2800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	255 mm
Общая ширина	140 mm
Общий вес	11,12 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованый чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Цвет	Цинковое железо (прозрачное)
Lubrication nipple	1
Диаметр купола	130 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	80 mm
Ширина тела	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	175 mm
Ширина пластины	140 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	140 mm
Диаметр отверстия пластины	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





© Copyright 2026 TENTE International GmbH