

ELASTECH

XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,65 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, antisztatikus, vulkanizált
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	64 Shore A

XLP125x40-Ø8,3 NL45

