

# DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774

Numărul de comandă 00837531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●●

Atriție ●●●○○

Rezistența la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nume produs                       | Delta   |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport                             |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 kg  |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 280 kg  |
| Capacitate de încărcare statică   | 700 kg  |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C  |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C   |
| Înălțime totală                   | 210 mm  |
| Lățime totală                     | 94 mm   |
| Greutate totală                   | 3,437 kg  |

## ROATĂ

|   |   |
|---|---|
| Material pentru corp                    | Aluminiu                                    |
|   | moale                                       |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie                 |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                        |
| Roată                                   | Negru                                       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet                 |
| Diametru                                | 160 mm                                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A                               |

## FURCA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea         |
| FormăFurcă             | Larg, Rezistent             |
| Rulment pivotant       | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                | Pasivat în albastru         |
| Offset                 | 55 mm                       |
| Raza de pivotare       | 135 mm                      |
| Interferență pivotantă | 270 mm                      |
| Diametru cupolă        | 94 mm                       |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 105 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774

Numărul de comandă 00837531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

