

**ZETA**

4681ITP250P63

EAN 4031582308006

Numéro de commande 00830073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

**PERFORMANCE**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

**ATTRIBUTS PRINCIPAUX**

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                      |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                                    |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                                    |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                     |
| Hauteur                         | 290 mm                                    |
| Largeur totale                  | 96 mm                                     |
| Poids                           | 4,802 kg                                  |

**ROUE**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 250 mm                          |
| Largeur du bandage       | 55 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 55 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

**CHAPE**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 180 mm                                           |
| Diamètre d'encombrement | 360 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                            |

**FIXATION**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006

Numéro de commande 00830073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

