

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Pasūtījuma numurs 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	31,8 mm
Korpasa platums	25 mm
Protektora cietība (D)	80 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	50 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnese	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	134 °C
Kopējais svars	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Pasūtījuma numurs 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

