

# PURETECH

PIR125X37-Ø15

EAN 4031582320367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus de carcassa Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,488 kg

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                     |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos           |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                |
| Diametralització                    | 125 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 37 mm                           |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 15 mm                           |
| Longitud del cub                    | 58 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

# PURETECH

PIR125X37-Ø15

EAN 4031582320367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

