

## LEVINA

5371UAP150P30-11

EAN 4031582363654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	190 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de billes
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm



Prix Universal Design



Deutscher Designer Club

# LEVINA

5371UAP150P30-11

EAN 4031582363654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---



Prix Universal  
Design



Deutscher  
Designer  
Club