

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Име на продукта           | Акcesoар |
| Тип корпус                | Акcesoар |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg    |
| Статичен Товароносимост   | 80 kg    |
| Обща височина             | 8 mm     |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Тип на фитинга                            | Щифт с U-образна планка |
| Дължина на плаката                        | 40 mm                   |
| Ширина на плаката                         | 27 mm                   |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 32 mm                   |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 32 mm                   |
| Диаметър на отвора на плаката             | 4 mm                    |