PRODUKTINFORMATION

# NOVATECH

## ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Stål, jern |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 85 mm |
| Hjulbane bredde | 90 mm |
| Aksel Huldiameter | 17 mm |
| Navlængde | 90 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Lejetype | 6303 |

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Novatech |
| Type | Hjul |
| Belastning ved 3 km/t | 800 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# NOVATECH

## ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465

**Produkttegninger**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH