

# AGILA

2470PJO125R05-32

EAN 4031582300819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 163 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,97 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Zwenklager                 | Twee balraces      |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |
| Offset                     | 41 mm              |
| Zwenk radius               | 103,5 mm           |
| Draaicirkel                | 207 mm             |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## FITTING

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout    | 32 mm                |
| Lengte Bout      | 45 mm                |

