

ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	2,21 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Nerezové ocel

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdość Běhoun (A)	63 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	140 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180

Objednací číslo 00035542
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

