

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stora
CO2 emisija (3. darbības joma)	2.66
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	153 mm
Kopējais platums	74 mm
Kopējais svars	0,72 kg

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Īpaša funkcija
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	102,5 mm
Grozāms savienojums	205 mm
Kupola diametrs	65 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Ievadīts poliuretāns
Protektora materiāls	Dubults atloks ar ķēdēm
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (D)	59 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Pasūtījuma numurs 00034015
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

