

LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea clinic
Tip	Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Standard	Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	1,16 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	47,5 mm
okretni radijus	122,5 mm
Otpor okretanju	254 mm
Savet	kuciste sa hvatač kablova napravljenim od polietilen.

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	50 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher
dizajner
ClubInterzum
nagradaIF nagrada za
Dizajn

LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

