

# NOVATECH

ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA


|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tread profile               | convesso                         |
| Tread hardness              | morbido                          |
| Materiale del corpo         | Alluminio                        |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio (RAL7042)                 |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 250 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 25 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 60 mm                            |
| Larghezza corpo             | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                       |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Novatech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 800 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 640 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 1600 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 2,15 kg                             |




# NOVATECH

ITP 250x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582329629

Numero d'ordine 00855104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.