

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Numéro de commande 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Poids global	0,259 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	19 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Numéro de commande 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

