

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525

Pasūtījuma numurs 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	15 mm
Rumbas garums	40 mm
Korpasa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	300 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	240 kg
Statiskā kravnēsība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,576 kg

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525

Pasūtījuma numurs 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

