

## ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●○○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	135 kg
Статичний Вантажопідйомність	270 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна вага	2,33 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Підшипник ковзання із синтетичною Розпірка трубкою
Вісь	Пригвинчено гайкою
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	135 mm
Поворотне з'єднання	270 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

