

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Номер заказа 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○ ○ ○ ○ ○

Шум движения ○ ○ ○ ○ ○

Исчезновение ○ ○ ○ ○ ○

Устойчивость к коррозии ○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	101 mm
Общая ширина	61 mm
Общий вес	1,546 kg

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	68 mm
Поворотное соединение	136 mm
Диаметр купола	58 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	64 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	78 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	45 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	78 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	72 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Номер заказа 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

