

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,93 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Zinek odlévaný
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	35,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Objednací číslo 00024889
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

