PRODUCTINFORMATIE

MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	389 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	74 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	1,95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH