

LUMINA

AA25POI050S70-10X15 TFR

EAN 4031582385601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	59 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0,086 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Doble Soporte de Aro, cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	63 mm
Interferencia de giro	126 mm
Diámetro de la rosca	10 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Longitud de la Espiga	15 mm