# BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




**ROUE**

| | |
|---|---|
| Diamètre | 65 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 34.5 mm |

**PERFORMANCE**

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

**ATTRIBUTS DE BASE**

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Basetech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 120 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 240 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0.05 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**

