

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Objednávací číslo 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech silent
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statický Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,304 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, tlumené
Barva Kolo	Přírodní bílá
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru Šroub	8,4 mm
Délka poklice	45 mm
Šířka těla	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041
Objednáací číslo 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

