

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Forma
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h	125 kg
Interval de temperatură (minim)	-18 °C
Interval de temperatură (maxim)	120 °C
Înălțime totală	166 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	18 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	60 Pe malul A

FURCA

Material	Turnare-die-zinc/aluminiu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Offset	41 mm
Raza de pivotare	117 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	92 mm
Lățimea plăcii	64 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	73 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	43 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	45 mm
Diametru orificiu placă	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

