

# ALPHA

3470UOO160P30-13

EAN 4031582304671

Numéro de commande 00032792



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	195 mm
Poids global	1,633 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	135 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

# ALPHA

3470UOO160P30-13

EAN 4031582304671

Numéro de commande 00032792



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

