

GALEA

5070YGH100P52

EAN 4031582399530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	141 mm
Общая ширина	66 mm
Общий вес	0,484 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	90 mm
Поворотное соединение	180 mm
Диаметр купола	59 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	44,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	52 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	72 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	76 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

GALEA

5070YGH100P52

EAN 4031582399530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

