

ALPHA

3478BOG100P62 TFR

EAN 4031582390643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Hauteur	128 mm
Poids	0.55 kg

Product Drawings

Platte 3470-080P62-105x80

