

# AGILA

2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 55 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 110 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                           |
| Altezza totale                      | 100 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 43 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,4 kg                          |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 24 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 80 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 160 mm                    |
| Diametro cuffia superiore | 43 mm                     |

## RUOTA

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, nera, elettroconduttiva |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere                        |
| Colore Ruota                | Passivato blu                        |
| Parafili                    | Con parafili                         |
| Diametro                    | 75 mm                                |
| Larghezza battistrada       | 25 mm                                |
| Larghezza corpo             | 25 mm                                |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                           |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite                                                             |
| Diametro del foro | 11 mm                                                                     |
| Suggerimento      | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

# AGILA

2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019

Numero d'ordine 00004957

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

