

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Número de pedido 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ● ●

Ruido de movimiento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | Puretech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 600 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 500 kg |
| Capacidad de carga estática | 1000 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 5,911 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| | blando |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, negro |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro | Negro azabache (similar a RAL9005) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 75 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 20 mm |
| Longitud del cubo | 90 mm |
| Anchura del cuerpo | 75 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 67 Shore A |

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514
Número de pedido 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

