

# DURATECH

TOP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436

Numer zamówienia 00860864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	60 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	60 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	600 kg
Nośność przy 6 km/h	500 kg
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,435 kg

# DURATECH

TOP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436

Numer zamówienia 00860864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

