

# AGILA

2470DYK075P40

EAN 4031582335170

Número de comanda 00004911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 55 kg                 |
| Conducció elèctrica        | ✓                     |
| Tracidad de carga estàtica | 110 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C                 |
| Alçada total               | 100 mm                |
| Àmplia general             | 43 mm                 |
| Pes total                  | 0,373 kg              |

## RODA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal                   | Acero de huellas                         |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic                  |
| Roda de color                       | Passivat blau                            |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles                   |
| Diametralització                    | 75 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 25 mm                                    |
| Corporació ample                    | 25 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 61,5 mm             |
| Sterferencia de giro | 123 mm              |
| Dome Dictel          | 43 mm               |

## FITACIÓ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa de plaça |
| Placa llarga                          | 60 mm          |
| Placa ampla                           | 60 mm          |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 38 mm          |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 48 mm          |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 38 mm          |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 48 mm          |
| Placa de diàmetre                     | 6,3 mm         |

# AGILA

2470DYK075P40

EAN 4031582335170  
Número de comanda 00004911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

