

# AGILA

2470DYK050P40

EAN 4031582335163

Номер замовлення 00004436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●●
Атриція	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,238 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	49 mm
Поворотне з'єднання	98 mm
Діаметр ковпачка	41 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	60 mm
Ширина тарілки	60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Діаметр отвору планшета	6,3 mm

# AGILA

2470DYK050P40

EAN 4031582335163

Номер замовлення 00004436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

