

AGILA

2478PJP100P52

EAN 4031..



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	135 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최소)	44.45 mm
플레이트 홀 길이(최대)	52 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	72 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	76 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

제품 정보

AGILA

2478PJP100P52

EAN 4031..

기술 도면

