

## GALEA

5071PIP100P60-90X70

EAN 4031582353532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Galea                                          |
| Тип корпус                            | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12530 – Изделителни колела                   |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 60 kg                                          |
| Статичен Товароносимост               | 120 kg                                         |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -20 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 60 °C                                          |
| Обща височина                         | 138 mm                                         |
| Общо тегло                            | 0,49 kg                                        |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 75 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Полиамид               |
| Форма Вилица                | Затворен               |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 90 mm             |
| Ширина на плаката                            | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(минимална)  | 60 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 70 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 50 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 55 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката                | 8 mm              |

# GALEA

5071PIP100P60-90X70

EAN 4031582353532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

