

## ZETA REVERSE

468BIFP160P63

EAN 4031582398137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta reverse                                                             |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte                                     |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 350 kg                                                                   |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 280 kg                                                                   |
| Elétrico condutivo                | Não                                                                      |
| Aço inoxidável                    | Não                                                                      |
| Capacidade de carga estática      | 700 kg                                                                   |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                                                   |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                                                    |
| Altura total                      | 200 mm                                                                   |
| Largura geral                     | 96 mm                                                                    |
| Peso geral                        | 3,72 kg                                                                  |

## SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor                     | Passivada a azul                                   |
| Offset                  | 55 mm                                              |
| Interferência giratória | 360 mm                                             |
| Diâmetro do dome        | 96 mm                                              |

## RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                                  |
| Material do centro da roda | Alumínio                               |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão       |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                  |
| Cor da Roda                | Cinza/não deixa marcas                 |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                          |
| Diâmetro                   | 160 mm                                 |
| Largura do Piso            | 50 mm                                  |
| Largura do corpo           | 50 mm                                  |
| Dureza do Piso (A)         | 67 Shore A                             |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA REVERSE

468BIFP160P63

EAN 4031582398137

Número de encomenda 00860833

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

