

## STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Pasūtījuma numurs 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	68 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,127 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	53 mm
Grozāms savienojums	106 mm
Kupola diametrs	23 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Pasūtījuma numurs 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

