

AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-11

EAN 4031582351040
Número de comanda 00038207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,155 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Inoxidable, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	49 mm
Sterferencia de giro	98 mm
Dome Dictel	41 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-11

EAN 4031582351040
Número de comanda 00038207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

