

GALEA STAINLESS

5080YGM125R05-22X40

EAN 4031582355772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атриація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Galea stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | ✓ |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 162 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліпропілен, електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук, електричний |
| Носіння | Підшипник ковзання Нержавіюча сталь |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Поліамід |
| Виля Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 102,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 205 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 22 mm |
| Довжина Болт | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5080YGM125R05-22X40

EAN 4031582355772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

