

NOVATECH

ITP200x50-Ø20 NL60 super convex R25

EAN 4031582444872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON


Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,46 kg

KOLO


Tread profile	konvexní
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A



NOVATECH

ITP200x50-Ø20 NL60 super convex R25

EAN 4031158244487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.