

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numărul de comandă 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech heat
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	134 °C
Greutate totală	0,084 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Materiale sintetice termoplastice, Rezistent la căldură
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Negru
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	31,8 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	80 Pe malul D

FURCA

Inoxidabil	✓
------------	---

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numărul de comandă 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

