

LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
导电	是
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	61 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.11 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	51 mm
转向干涉	102 mm
圆顶直径	45 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm

LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

