

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numero d'ordine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Glide
Tipo di alloggiamento	Soluzione personalizzata
Portata a 3 km/h	30 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	33 mm
Larghezza complessiva	50 mm
Peso complessivo	0,055 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Diritto
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Diametro cuffia superiore	38 mm
Diametro del collare	50 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numero d'ordine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

