

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numero d'ordine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Glide
Tipo	Soluzione personalizzata
Portata a 3 km/h	30 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	33 mm
Larghezza complessiva	50 mm
Peso complessivo	0,055 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Diritto
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Diametro cuffia superiore	38 mm
Diametro del collare	50 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numero d'ordine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

