

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	91,5 mm
Largura geral	46 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	7 mm

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	77 mm
Interferência giratória	154 mm
Diâmetro do dome	23 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	11 mm

Clube
Design
DeutscherPrémio
InterzumPrémio IF
Design

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



Prémio IF
Design